

Mauro E-move

19102 Le fauteuil relax Mauro, avec accoudoirs abaissables, est équipé d'un dossier et d'un repose-jambes réglables électriquement. L'inclinaison se fait à l'aide d'une télécommande facile à utiliser. Lorsque le dossier est ajusté, il y a une inclinaison simultanée du siège.

Châssis

- Solide construction en métal, soudée.
- Tous les bords et coins sont arrondis.
- 4 roues design Levina de Ø 125 mm sur roulement à billes de précision, dont les 2 roues arrière équipées d'un frein central avec fixation de direction.
- Repose-pieds coulissant avec protection de marche-pied, en matière synthétique avec structure anti-dérapante.

Assise

- Assise amovible faite d'une plaque en mélaminé MDF, de 12 mm d'épaisseur.
- Recouverte de 2 couches de mousse anti-feu, de densités différentes, pour un confort d'assise optimal.
- L'assise arrondie entraîne une circulation sanguine optimale.
- Une hauteur d'assise confortable de 46 cm (distance par rapport au repose-pieds).
- Finition en similicuir orné de piqûre décorative.

Dossier et repose-jambes

- Dossier fait d'une coquille ergonomique préformée en multiplex, de 12 mm d'épaisseur.
- Recouvert de mousse anti-feu, de 2 densités différentes selon les zones, pour un confort d'assise optimal.
- Finition en similicuir orné de piqûre décorative.
- Poignée de pousse en matière synthétique sur le dossier.
- Repose-jambes fait d'une plaque en multiplex, de 10 mm d'épaisseur, recouvert d'une mousse anti-feu.

Accoudoirs abaissables

- Accoudoirs ergonomiques en matière synthétique, facilitant l'assise et le lever.
- Standard pourvu de pattes de fixation pour tablette.
- Réglage de la hauteur en 4 positions, par 2 axes en acier massif.
- Verrouillage en position basse au moyen d'une manette à ressort.
- La plus basse position est à la même hauteur que l'assise.

Le mécanisme E-move:

- Incline simultanément le dossier, l'assise et le repose-jambes jusqu'à la position 'zero gravity' à l'aide de deux moteurs.
- Le dossier et le repose-jambes sont réglables individuellement.
- L'angle entre l'assise et le dossier varie d'au moins 97° dans la position assise jusqu'à 120° dans la position « zero-gravity »
- Quand le mécanisme relax se met en action, l'assise incline jusqu'à 24° au minimum.
- Soutien optimal des jambes grâce au repose-jambes télescopique.
- Le repose-jambes est incliné vers l'intérieur en position assise, pour faciliter le lever.
- La manipulation se fait à l'aide d'une télécommande qui peut être fixée aux deux côtés du fauteuil.



Couleurs

Veillez vous référer à notre large gamme.
Carte d'échantillons + échantillons sur simple demande.

Accessoires


Veillez vous référer à notre liste
d'accessoires.



Dimensions

19102 | Fauteuil relax métallique E-move:

- L 72 x P 78-155 x H 128 cm
- Hauteur d'assise (par rapport au repose-pieds): 46 cm
- Hauteur d'assise sans repose-pieds: 50 cm
- Profondeur d'assise: 51 cm
- Largeur d'assise: 53 cm
- Hauteur des accoudoirs: 70,5-50 cm
- Charge de fonctionnement en sécurité: 150 kg



Matériel utilisé et finition

- Métal: revêtement époxy (gris clair).
- Bois: plaque multiplex, MDF.
- Matière synthétique.
- Mousse ignifugée.
- Revêtement: selon notre collection.
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** et **l'entretien du produit** : voir nos fiches matériaux.

Options

- Coussin d'assise avec mousse viscoélastique et housse bi-élastique.
- Accoudoirs élargis, tournants.
- Crochets pour accessoires.
- Crochet pour lanières de fixation.
- Appui-tête latéral.
- Douille pour porte-sérum.
- Dossier avec appui-tête amovible.
- Double pédale de frein design.
- Roue arrière antistatique (avec roues Ø125 mm).
- Batterie.
- Support pour tablette repas sur le dos.
- Coussin tête/nuque réglable et amovible.
- Frein individuel sur les roues avant.
- Roues Linea Ø65 mm, frein individuel, sans repose-pieds.
- Roues Levina Ø100 mm, frein individuel.
- Roues Integral S Ø125 mm, frein individuel sur les roues avant.
- Roues Ø300 mm à l'avant.

